

KERN**Balanza colgante tipo CH, Intervalo de pesaje máximo: 50kg****Datos de pedido**

Número de pedido	479430 50
GTIN	4045761027183
Clase de artículo	47D

Descripción**Ejecución:**

- Manejo sencillo por medio de 3 botones.
- Con botón de tara, montar el depósito vacío y poner a cero el indicador.
- Botón Hold, el indicador puede detenerse durante 5 segundos.
- Unidad de pesaje conmutable a kg, N y lb.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081561 tam. 6LR61.

Descripción técnica

Peso neto	0,35 kg
Carcasa altura	176,5 mm
Intervalo de pesaje máximo	0 - 50 kg
Lectura	100 g
Carcasa anchura	90 mm
Carcasa profundidad	30 mm

Calibración	K2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 6LR61
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Quality Dress	CH
Tipo de producto	Balanza colgante/de grúa

Servicios

Calibración Balanza Intervalo de pesaje máximo 50 kg	027700 50
--	-----------