



Hamacas con ruedas, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	965670 1
GTIN	4000896148691
Clase de artículo	93H

Descripción

Ejecución:

Hamaca con ruedas para el trabajo cómodo en postura acostada o sentada. Cambio rápido y fácil entre las funciones sentada y acostada.

Marco de acero tubular estable y robusto. 6 rodillos con Ø de 63 mm. Superficie de reposo tapizada, fácil de limpiar. Altura de la superficie de reposo de 135 mm. Capacidad de carga hasta 150 kg.

Descripción técnica

Altura	135 mm
Capacidad de carga	150 kg
Ø rueda	63 mm
Altura de asiento	420 mm
Anchura	440 mm
Profundidad de asiento	310 mm
Anchura de asiento	300 mm
Longitud	1198 mm
Tipo de producto	Taburete de montaje

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/965670-1>
