



Hamacas con ruedas, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	965670 1
GTIN	4000896148691
Clase de artículo	93H

Descripción

Ejecución:

Hamaca con ruedas para el trabajo cómodo en postura acostada o sentada. Cambio rápido y fácil entre las funciones sentada y acostada.

Bastidor de tubo de acero estable y robusto. 6 ruedas de Ø 63 mm. Superficie de apoyo acolchada, fácil de limpiar. Altura de la superficie de apoyo 130 mm. Capacidad de carga hasta 150 kg.

Altura: 130 mm

Longitud: 1198 mm

Anchura: 450 mm

Altura de asiento: 420 mm

Anchura de asiento: 300 mm

Profundidad de asiento: 310 mm

Descripción técnica

Altura	130 mm
Capacidad de carga	150 kg
Ø rueda	63 mm
Altura de asiento	420 mm
Anchura	450 mm
Profundidad de asiento	310 mm

Anchura de asiento	300 mm
Longitud	1198 mm
Tipo de producto	Taburete de montaje

Accesorios

Ruedas de repuesto para los pies	195-03/2FUSS
Ruedas de repuesto para el cabezal	195-03/2KOPF