




Tubo flexible con espiral de PU de 1/4 pulgada con atornillado giratorio y protección contra dobladuras, Longitud utilizable de la manguera: 3m



Datos de pedido

Número de pedido	080101 3
GTIN	4047322540216
Clase de artículo	08A

Descripción

Ejecución:

Manguera de poliuretano muy elástica, **gran fuerza de recuperación, pérdidas de presión reducidas y poca deformación permanente. Resistente a temperaturas de -40 a +60 °C.**

Suministro:

Incluye racor giratorio y resorte contra dobladuras.

Descripción técnica

Material	Manguera espiral de PU
Ø interior manguera	5 mm
Longitud utilizable de la manguera	3 m
Ø exterior manguera	8 mm
Tipo de producto	Tubo