




Tubo flexible con espiral de PU de 1/4 pulgada con atornillado giratorio y protección contra dobladuras, Longitud utilizable de la manguera: 7,5m



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 080101 7,5 |
| GTIN | 4047322540223 |
| Clase de artículo | 08A |

Descripción

Ejecución:

Manguera de poliuretano muy elástica, **gran fuerza de recuperación, pérdidas de presión reducidas y poca deformación permanente. Resistente a temperaturas de -40 a +60 °C.**

Suministro:

Incluye racor giratorio y resorte contra dobladuras.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Ø exterior manguera | 8 mm |
| Ø interior manguera | 5 mm |
| Material | Manguera espiral de PU |
| Longitud utilizable de la manguera | 7,5 m |
| Tipo de producto | Tubo |