



Tubo flexible con espiral de PU de 3/8 pulgada con atornillado giratorio y protección contra dobladuras, Longitud utilizable de la manguera: 3m



Datos de pedido

Número de pedido	080106 3
GTIN	4047322540278
Clase de artículo	08A

Descripción

Ejecución:

Manguera de poliuretano muy elástica, **gran fuerza de recuperación, pérdidas de presión reducidas y poca deformación permanente. Resistente a temperaturas de -40 a +60 °C.**

Suministro:

Incluye racor giratorio y resorte contra dobladuras.

Descripción técnica

Ø exterior manguera	12 mm
Longitud utilizable de la manguera	3 m
Material	Manguera espiral de PU
Ø interior manguera	8 mm
Tipo de producto	Tubo