



Regla graduada de acero flexible, estrecha, inoxidable deslustrado con lectura mm/pulgadas, Longitud total: 300mm



Datos de pedido

Número de pedido	461810 300
GTIN	4045197879042
Clase de artículo	42G

Descripción

Ejecución:

De fleje de acero para muelles **inoxidable**. Trazos de escala y números en negro, con grabado electrolítico, precisos con superficie lisa. Fácilmente legible. Cantos redondeados para evitar que se produzcan heridas.

Borde superior con división en pulgadas. Borde inferior con división de mm.

Descripción técnica

Sección anchura	13 mm
Sección grosor	0,5 mm
Calibración	F8
Longitud	300 mm
Norma	EG II
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Material	Acero fino, INOX
Tipo de producto	Regla

Servicios

Calibración Regla graduada de acero Longitud máxima
500 mm

026200 500