



Cinta métrica enrollable inoxidable, Longitud de cinta: 5m



Datos de pedido

Número de pedido	462130 5
GTIN	4007368113447
Clase de artículo	46M

Descripción

Ejecución:

Versión V2A con cinta métrica brillante, inoxidable.

Cinta métrica especialmente ligera y manejable para el uso profesional. Carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio. **Con bloqueo de cinta y retorno de cinta automático.**

Los cojinetes de deslizamiento de material especial TRIBOCOMP® con teflón aseguran el **deslizamiento suave** y el movimiento extremadamente fácil. El amortiguador innovador de goma especial absorbe la energía de retroceso y protege la muñeca. Un barniz transparente especial proporciona una protección eficaz contra el desgaste de la cinta. El **tratamiento antideslumbrante adicional** asegura la visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación.

Descripción técnica

Carcasa longitud	75 mm
Carcasa anchura	26 mm
Carcasa altura	70 mm
Anchura de cinta	16 mm

Norma	EG II
Calibración	G1
Tipo de producto	Cinta métrica

Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 5 m	026240 5
---	----------