



Cinta métrica enrollable Lectura en mm/pulgadas, Longitud de cinta: 120pul



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 462225 120 |
| GTIN | 4007368113324 |
| Clase de artículo | 46M |

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica de bolsillo con **lectura mm/pulgadas**. División pulgadas/mm (cantos superiores e inferiores).

Robusto mecanismo de cinta y práctico clip para cinturón. Carcasa de plástico ABS resistente a los golpes con componente blando de tacto agradable para el manejo seguro. **Con bloqueo de cinta y retorno de cinta automático suave**. Cinta de acero de color blanco mate con impresión negra de pulgadas y de pies de color rojo.

Descripción técnica

| | |
|--------------------|---------------|
| Carcasa altura | 32 mm |
| Longitud de cinta | 120 pul |
| Carcasa longitud | 60 mm |
| Carcasa anchura | 60 mm |
| Anchura de cinta | 16 mm |
| Longitud de cinta | 3 m |
| Norma | EG II |
| Calibración | G1 |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas |
| Tipo de producto | Cinta métrica |

Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 5 m

026240 5