



## Cinta métrica enrollable Lectura en mm/pulgadas, Longitud de cinta: 312pul



### Datos de pedido

Número de pedido	462225 312
GTIN	4007368113348
Clase de artículo	46M

### Descripción

#### Ejecución:

Cinta métrica de bolsillo con **lectura mm/pulgadas**. División pulgadas/mm (cantos superiores e inferiores).

Robusto mecanismo de cinta y práctico clip para cinturón. Carcasa de plástico ABS resistente a los golpes con componente blando de tacto agradable para el manejo seguro. **Con bloqueo de cinta y retorno de cinta automático suave**. Cinta de acero de color blanco mate con impresión negra de pulgadas y de pies de color rojo.

### Descripción técnica

Carcasa altura	45 mm
Carcasa anchura	80 mm
Anchura de cinta	25 mm
Longitud de cinta	8 m
Longitud de cinta	312 pul
Carcasa longitud	80 mm
Norma	EG II
Calibración	G1
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Tipo de producto	Cinta métrica

### Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 10/2  
m

026240 10/2