



Cinta métrica enrollable Lectura en mm/pulgadas, Longitud de cinta: 396pul



Datos de pedido

Número de pedido	462225 396
GTIN	4007368113355
Clase de artículo	46M

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica de bolsillo con **lectura mm/pulgadas**. División pulgadas/mm (cantos superiores e inferiores).

Robusto mecanismo de cinta y práctico clip para cinturón. Carcasa de plástico ABS resistente a los golpes con componente blando de tacto agradable para el manejo seguro. **Con bloqueo de cinta y retorno de cinta automático suave**. Cinta de acero de color blanco mate con impresión negra de pulgadas y de pies de color rojo.

Descripción técnica

Longitud de cinta	10 m
Carcasa longitud	88 mm
Carcasa altura	45 mm
Anchura de cinta	30 mm
Longitud de cinta	396 pul
Carcasa anchura	88 mm
Norma	EG II
Calibración	G1
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Tipo de producto	Cinta métrica

Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 10/2
m

026240 10/2