



Cabezal de taladrado de precisión MicroKom® BluFlex® 2



Datos de pedido

Número de pedido	238392
GTIN	4047109280205
Clase de artículo	27G

Descripción

Ejecución:

1 cabezal de mandrinado de precisión ABS50, tam. Ø 6 – 125 mm.

- **Margen de linealidad: de -0,2 a +4,4 mm (de -0,0079 a 0,1732 pulgadas) en el Ø.**
- **Resolución de la pantalla precisa al micrómetro: 0,001 mm en el Ø.**
- **Con una llave de hexágono interior, el cabezal de ajuste de precisión se puede regular radialmente y sujetar.**
- **Moderna pantalla OLED de alto contraste directamente en el cabezal de ajuste de precisión.**
- **El indicador de la pantalla se puede girar en 180°.**
- **Manejo sencillo directamente en la pantalla táctil.**
- **Interfaz Bluetooth® Low Energy adicional para la indicación sencilla en un smartphone comercial a partir de Android™ o IOS 7.**
- **Mayor número de revoluciones gracias a la compensación de desequilibrio parcial integrada.**
- **El ajuste muy sensible permite la aproximación precisa.**
- **Sistema de medición de recorrido absoluto; en cada proceso de conexión se emiten las posiciones absoluta y relativa de la corredera.**
- **Interfaz ABS® universal.**
- **Cambio sencillo de la batería.**
- **Compatible 1:1 con las posibilidades de variación del sistema anterior.**

Refrigeración interior: sí

Descripción técnica

Ø intervalo de husillo	6 - 125 mm
Mango	ABS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo

Accesorios

Puente para MicroKom® hi.flex y MicroKom BluFlex® 2 Ø intervalo de husillo 120-155 mm	238395 120-155
---	----------------