




Fresa de avance elevado MFH mini, con perforación, $\varnothing D$ / cantidad de filos Z: 42/7mm



Datos de pedido

Número de pedido	221965 42/7
GTIN	2050001929976
Clase de artículo	250

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	40 mm
Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
\varnothing de perforación de asiento	16 mm
\varnothing de corte D_c	42 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	1 mm
Refrigeración interior	sí
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_3$	35 mm
Número de filos Z	7
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{mín.}$	77 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{máx.}$	82 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	33,3 mm

Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,52 grados
Ángulo de ajuste κ	15 grados
Fz Helix	0,8
Ejecuciones de mangos	con perforación
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------