

**Fresa de avance elevado MFH mini, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z:  
50/8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	221965 50/8
GTIN	2050001929983
Clase de artículo	250

**Descripción técnica**

Refrigeración interior	sí
Número de filos Z	8
Ø D <sub>3</sub>	43 mm
Profundidad de corte máxima a <sub>p</sub> máx.	1 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
Longitud total L <sub>tot</sub>	40 mm
Ø de corte D <sub>c</sub>	50 mm
Fresado circular de taladro Ø D <sub>min.</sub>	93 mm
Fresado circular de taladro Ø D <sub>máx.</sub>	98 mm

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{m\acute{a}x.}}$	41,3 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{m\acute{a}x.}}$	0,42 grados
Ángulo de ajuste $\kappa$	15 grados
Fz Helix	0,8
Ejecuciones de mangos	con perforación
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

## Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------