



## Llave de vaso con mango SwissGrip de 2 componentes ESD, Ancho de llave: 6mm



### Datos de pedido

Número de pedido	622170 6
GTIN	7610733269181
Clase de artículo	63D

### Descripción

#### Ejecución:

**Mango rígido SwissGrip** con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados. **Varilla** de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Herramienta de plástico antiestático, **apto para ESD. A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.**

### Descripción técnica

Longitud total	195 mm
Ancho de llave	6 mm
Longitud de cuchilla cortante	90 mm
Serie	SwissGrip ESD
propiedad electrostática	EGB/ESD
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Forma mango	ergonómico, recto
Material cuchilla	Acero especial al cromo vanadio
Material mango	Elastómero
Superficie varilla	niquelado y cromado
Mango y varilla desmontables	no

con varilla(s) de prolongación	no
Tipo de producto	Llave de vaso