



Llave de vaso con mango SwissGrip de 2 componentes ESD, Ancho de llave: 10mm



Datos de pedido

Número de pedido	622170 10
GTIN	7610733269204
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados. **Varilla** de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Herramienta de plástico antiestático, **apto para ESD. A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.**

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	160 mm
Longitud total	270 mm
Ancho de llave	10 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	10 mm
Serie	SwissGrip ESD
propiedad electrostática	EGB/ESD
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Forma mango	ergonómico, recto
Material cuchilla	Acero especial al cromo vanadio
Material mango	Elastómero
Superficie varilla	niquelado y cromado

Mango y varilla desmontables	no
con varilla(s) de prolongación	no
Tipo de producto	Llave de vaso