

KERN**Balanza colgante tipo HCB, Intervalo de pesaje máximo: 200Pkg****Datos de pedido**

Número de pedido	479435 200P
GTIN	4045761069039
Clase de artículo	47D

Descripción**Ejecución:**

- Manejo sencillo por medio de 3 botones.
- Con botón de tara, montar el depósito vacío y poner a cero el indicador.
- Botón Hold, el indicador puede detenerse durante 5 segundos.
- Unidad de pesaje conmutable a kg, N y lb.

Suministro:

Incluye mosquetón de acero fino, gancho en S de acero fino (no como estándar en los tam. 500 / 1000) y 3 pilas n.º 081561 tam.LR6.

Descripción técnica

Peso neto	0,6 kg
Carcasa altura	150 mm
Lectura	100 g
Intervalo de pesaje máximo	0 - 200 kg
Carcasa anchura	80 mm

Carcasa profundidad	45 mm
Calibración	Precio a petición
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR6
Cantidad de pilas contenidas	3
Suministro de energía	con pilas
Quality Dress	HCB
Tipo de producto	Balanza colgante/de grúa

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6
--	------------