



Cinta métrica enrollable lectura mm/pulgadas, Longitud de cinta: 3m



Datos de pedido

Número de pedido	462014 3
GTIN	4045197879684
Clase de artículo	42G

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica con lectura de mm/pulgadas (borde superior pulgadas; borde inferior mm). Carcasa de plástico con clip para cinturón desmontable. Retorno de la cinta y amortiguado automático y parada de cinta. Enganche final deslizante desplazable. Cinta métrica amarilla, estampada en rojo / negro.

Descripción técnica

Anchura de cinta	16 mm
Carcasa longitud	66 mm
Carcasa anchura	27 mm
Carcasa altura	59 mm
Norma	EG II
Calibración	G1
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Tipo de producto	Cinta métrica

Servicios

CalibraciónCinta métrica enrollable Longitud máxima 5 m

026240 5