

KERN**Balanza de plataforma, tipo EOB, Intervalo de pesaje máximo: 35kg****Datos de pedido**

Número de pedido	479600 35
GTIN	4045761192157
Clase de artículo	47D

Descripción**Ejecución:**

- **Balanza rígida para paquetes para los envíos.**
- **Manejo más sencillo por medio de cuatro botones.**
- **Unidad indicadora con altura de las cifras de 25 mm también separada de la plataforma; regulable y montable mediante un cable flexible largo de 2 m aprox.**
- **Posibilidad de funcionamiento a través de la red y a pila, parada automática después de 3 minutos.**

Suministro:

Adaptador de red y soporte mural para indicador.

Partes opcionales:

6 pilas n.º 081561 tam. LR6, soporte para unidad indicadora a petición.

Descripción técnica

Unidad indicadora anchura	215 mm
Lectura	10 g
Unidad indicadora altura	50 mm
Intervalo de pesaje máximo	0 - 35 kg

Dimensiones de la placa de pesaje	315 × 305 mm
Reproducibilidad	10 g
Unidad indicadora profundidad	110 mm
Peso neto	3,8 kg
Quality Dress	EOB
Calibración	K2
Suministro de energía	con pilas
Cantidad de pilas contenidas	6
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR6
Altura de las cifras unidad indicadora	25 mm
Tipo de producto	Balanza de plataforma

Servicios

Calibración Balanza Intervalo de pesaje máximo 50 kg	027700 50
Calibración DAkkSBalanza Intervalo de pesaje máximo 50	027710 50

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6
--	------------