

**Llave estrella de carraca de dos bocas, Anchos de llave: 11X13mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614843 11X13
GTIN	4045197879448
Clase de artículo	62A

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta. Conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda, así como posición central. Con anchos de bocas distintos, acodadas. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

Ø máximo de anillo D1	24 mm
Longitud total L	218 mm
Altura máxima del anillo h ₂	20 mm
Ø máximo de anillo D2	28 mm
Altura máxima del anillo h ₁	18 mm
Anchura de llave ₁	11 mm
Anchura de llave ₂	13 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo vanadio

Superficie	mate cromado
Anillo acodado	sí
Carraca reversible	no
Tipo de producto	Llave