



Llave estrella de carraca de dos bocas, Anchos de llave: 16X18mm



Datos de pedido

Número de pedido	614843 16X18
GTIN	4045197879486
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta. Conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda, así como posición central. Con anchos de bocas distintos, acodadas. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

Ø máximo de anillo D2	34 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Altura máxima del anillo h ₁	21,5 mm
Altura máxima del anillo h ₂	23,5 mm
Longitud total L	258 mm
Anchura de llave ₂	18 mm
Ø máximo de anillo D1	31 mm
Anchura de llave ₁	16 mm
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo vanadio

Superficie	mate cromado
Anillo acodado	sí
Carraca reversible	no
Tipo de producto	Llave