

**Lámpara - lupa de anillo, Ø de lentes: 125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	491545 125
GTIN	4045197699176
Clase de artículo	42L

**Descripción****Ejecución:**

Lámpara-lupa con LED SMD de alta calidad para un campo de trabajo iluminado uniformemente, sin sombras ni deslumbramiento. Imagen nítida y sin distorsiones. LED de larga duración (hasta 50 000 h), consumo energético reducido. 60 LED SMD; 2 niveles de luminosidad.

**Suministro:**

Incluye cubierta de lente, abrazadera de mesa para grosores de placa de 10 – 62 mm (tam. 100 con pie de mesa).

**Nota:**

El fabricante puede intercambiar la fuente de luz.

**Descripción técnica**

Ø de lentes	125 mm
Longitud brazo articulado B	400 mm
Ampliación (múltiplo)	1,75
Longitud brazo articulado A	400 mm
Ø del cabezal	230 mm
Cantidad de LED	60

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lámpara-lupa