



Carraca articulada conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor



Datos de pedido

Número de pedido	640237
GTIN	4045197880727
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Número de dientes: 72

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Norma	DIN 3122
Longitud total	285 mm
Número de dientes	72
Material	Acero al cromo vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Carraca

