

Garant

Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 16/12mm



Datos de pedido

Número de pedido	260711 16/12
GTIN	4045197880802
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	12 mm
Voladizo L ₁ de los soportes neutros	8,7 mm
Plaquita de corte adecuada	SC.. 1204..
Código ISO Soporte	SSDCN 1616H12
Anchura de función L ₄ de los soportes neutros	8 mm
Calzo	269005 9
Tornillo para calzo	269013 5
Tamaño del mango	16 mm
Longitud total L de los soportes neutros	100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 20
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 5	269013 5
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 20	269028 20
Calzo Tipo 9	269005 9
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500