

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 20/12mm**



### Datos de pedido

Número de pedido	260711 20/12
GTIN	4045197880819
Clase de artículo	21T

### Descripción técnica

Longitud total L de los soportes neutros	125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 20
Anchura de función L <sub>4</sub> de los soportes neutros	10 mm
Tamaño del mango	20 mm
Tornillo para calzo	269013 5
Calzo	269005 9
Código ISO Soporte	SSDCN 2020K12
Plaquita de corte adecuada	SC.. 1204..
Voladizo L <sub>1</sub> de los soportes neutros	11,2 mm
Tamaño de placa	12 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Calzo Tipo 9	269005 9
Tornillo para calzo Tipo 5	269013 5
Juego de tornillos para plaquita Tipo 20	269028 20
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500