

Garant**Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260711 25/12
GTIN	4045197880826
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	SDDCN 2525M12
Anchura de función L_4 de los soportes neutros	12,5 mm
Plaquita de corte adecuada	SC.. 1204..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 20
Tornillo para calzo	269013 5
Tamaño de placa	12 mm
Calzo	269005 9
Longitud total L de los soportes neutros	150 mm
Voladizo L_1 de los soportes neutros	13,7 mm
Tamaño del mango	25 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 5	269013 5
Calzo Tipo 9	269005 9
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 20	269028 20
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500