

ESCHENBACH

Lupa con luz manual mobilux LED, Tipo: 4**Datos de pedido**

Número de pedido	490818 4
GTIN	4048347280170
Clase de artículo	49A

Descripción**Ejecución:**

Lente ligera PXM esférica, ambas caras con recubrimiento duro ceratec®, iluminación clara y homogénea con LED SMD y óptica de colimación. Control de tensión con convertidor Step-Up para una iluminación más clara y constante. 3 colores distintos a elegir a través de 2 filtros enchufables adjuntos.

Suministro:

Incluye 2 pilas n.º 081561 tam. LR6, 3 filtros enchufables y bolsa protectora de lentes.

Descripción técnica

Lente longitud	75 mm
Ampliación (múltiplo)	4
Lente anchura	50 mm
Cantidad de pilas contenidas	2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR6
Serie	mobilux LED
Suministro de energía	con pilas
Tipo de lente	esférica
Iluminación	LED SMD
Embalaje	Estuche de protección de lentes
Tipo de producto	Lupa manual con luz

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6

081561 LR6