



Rollo económico de tejido abrasivo (A) marrón KK 114 F, 40 mm × 50 m, Tamaño de grano: 40



Datos de pedido

Número de pedido	557700 40
GTIN	4018875266588
Clase de artículo	56V

Descripción

Ejecución:

Tejido de algodón denso con **corindón normal (A)** revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Muy buen agarre del grano, potencia de rectificado elevada y duración prolongada.

Tipo **VSM KK 114 F**: Tejido **marrón, para exigencias extremadamente elevadas**. Esta calidad es **particularmente flexible, resistente al aceite y al petróleo** y se puede romper en sentido longitudinal sin cantos y recto respecto al hilo, sin deshilacharse.

Embalaje **con cuchilla incorporada**.

Aplicación:

Es muy adecuado para rectificado a mano de metal y también para todo tipo de materiales.

Descripción técnica

Grado de finura	grueso
Tamaño de grano	40
Medio abrasivo	Corindón normal (A)

Símbolo de medio abrasivo	A
Anchura rollos económicos	40 mm
Longitud rollos económicos	50 m
Atributo del nombre de producto	40 mm × 50 m
Tipo de producto	Tejido abrasivo

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		