

Garant**Soporte ranurador largo Ø DS 25 mm, a partir de anchura de ranura m: 5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	290350 5
GTIN	4045197880949
Clase de artículo	29K

Descripción**Atención:**

Utilizar siempre Ø de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej. para anchura de ranura 14 mm = Ø de taladrado previo mín. 38,22 mm.)

Nota:

- **Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.**
- **En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.**
- **En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.**

Descripción técnica

Adecuado para anchura de ranura m	5 mm
Tornillo	290399 1
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	12,82 mm
Longitud útil L_1	66 mm
Desplazamiento central L_3	6,35 mm
Ø de mango	25 mm
Soporte para plaquitas Ø D_1	12 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud del mango L_5	90 mm

Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Accesorios

Tornillo de fijación Tipo 2	290399 2
-----------------------------	----------