

**Garant**
**Soporte ranurador largo Ø DS 32 mm, a partir de anchura de ranura m: 18mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	290353 18
GTIN	4045197881076
Clase de artículo	29K

## Descripción

### Atención:

Utilizar siempre Ø de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej. para anchura de ranura 14 mm = Ø de taladrado previo mín. 38,22 mm.)

### Nota:

- **Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.**
- **En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.**
- **En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.**

## Descripción técnica

Longitud útil L <sub>1</sub>	200 mm
Adecuado para anchura de ranura m	18 mm
Adecuado para anchura de ranura m	20 mm
Adecuado para anchura de ranura m	22 mm
Adecuado para anchura de ranura m	25 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	44,7 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	45,08 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	45,5 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	46,18 mm

Tornillo	290399 4
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	23 mm
Ø de mango	32 mm
Soporte para plaquitas Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud del mango L <sub>s</sub>	100 mm
Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

---

## Accesorios

Tornillo de fijación Tipo 4	290399 4
-----------------------------	----------