

Garant**Soporte ranurador estándar Ø DS 25 mm, a partir de anchura de ranura m: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	290355 6
GTIN	4045197881120
Clase de artículo	29K

Descripción**Atención:**

Utilizar siempre Ø de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej. para anchura de ranura 14 mm = Ø de taladrado previo mín. 38,22 mm.)

Nota:

- **Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.**
- **En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.**
- **En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.**

Descripción técnica

Tornillo	290399 2
Adecuado para anchura de ranura m	6 mm
Adecuado para anchura de ranura m	8 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	17,49 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	17,85 mm
Longitud útil L_1	56 mm
Desplazamiento central L_3	9 mm
Ø de mango	25 mm

Soporte para plaquitas $\varnothing D_1$	16 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud del mango L_s	90 mm
Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Accesorios

Tornillo de fijación Tipo 2	290399 2
-----------------------------	----------