

**Garant****Soporte ranurador estándar Ø DS 25 mm, a partir de anchura de ranura m: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	290355 8
GTIN	4045197881137
Clase de artículo	29K

**Descripción****Atención:**

Utilizar siempre Ø de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej. para anchura de ranura 14 mm = Ø de taladrado previo mín. 38,22 mm.)

**Nota:**

- **Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.**
- **En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.**
- **En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.**

**Descripción técnica**

Longitud útil L <sub>1</sub>	68 mm
Adecuado para anchura de ranura m	8 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	21,7 mm
Tornillo	290399 2
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	11 mm
Ø de mango	25 mm
Soporte para plaquitas Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Refrigeración interior	sí

Longitud del mango L <sub>s</sub>	90 mm
Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

---

## Accesorios

Tornillo de fijación Tipo 2	290399 2
-----------------------------	----------