

**Garant**
**Soporte ranurador estándar Ø DS 32 mm, a partir de anchura de ranura m: 6mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	290358 6
GTIN	4045197881205
Clase de artículo	29K

**Descripción**
**Atención:**

Utilizar siempre Ø de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej. para anchura de ranura 14 mm = Ø de taladrado previo mín. 38,22 mm.)

**Nota:**

- **Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.**
- **En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.**
- **En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.**

**Descripción técnica**

Adecuado para anchura de ranura m	6 mm
Adecuado para anchura de ranura m	8 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	17,49 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	17,85 mm
Longitud útil $L_1$	56 mm
Tornillo	290399 2
Desplazamiento central $L_3$	9 mm
Ø de mango	32 mm

Soporte para plaquitas $\varnothing D_1$	16 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud del mango $L_s$	100 mm
Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

---

## Accesorios

Tornillo de fijación Tipo 2	290399 2
-----------------------------	----------