

**Garant****Muela a láminas de pulir (fieltro), Ø 50,8 mm, Tipo: MED****Datos de pedido**

Número de pedido	554078 MED
GTIN	4045197880833
Clase de artículo	51E

**Descripción****Ejecución:**

Láminas de fieltro colocadas en vertical (altura 10 mm).

**Aplicación:**

Trabajos de pulido con una mayor flexibilidad. Mediante el empleo posterior del modelo semiduro y blando se pueden obtener superficies de brillo especular muy finas.

**Nota:**

Las muelas para pulir a láminas se deben utilizar en combinación **con pastas abrasivas y para pulir** como n.º 552250 / 555740. Velocidad perimetral recomendada 5 – 10 m/s.

**Descripción técnica**

Ø de muela	50,8 mm
Grado dureza	medio
Almohadilla para pulir	Fieltro
Atributo del nombre de producto	Ø 50,8 mm
Tipo de producto	Muela abrasiva

## Accesorios

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm blando Ø exterior 50 mm

554091 50

Plato lijador de plástico, Ø de mango 6 mm Ø exterior 50 mm

554090 50

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm dura Ø exterior 50 mm

554089 50

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio Ø exterior 50 mm

554092 50

Plato lijador de goma, Ø de mango 6 mm medio dura Ø exterior 50 mm

554093 50