

Garant
Cono reductor para vástago PSC, SK 50, PSC interior: 6

Datos de pedido

Número de pedido	301276 6
GTIN	4045197880857
Clase de artículo	31Z

Descripción
Ejecución:

Rectificado en el interior y en el exterior. La rosca interior prevista en el portaherramientas PSC para el tubo de refrigerante se atornilla con el tornillo cilíndrico integrado en el adaptador. Tornillo de amarre taladrado; en consecuencia, el sistema es apropiado para la refrigeración interior.

Aplicación:

Para la adaptación de SK en PSC.

Idóneo para :

Alojamientos para herramientas con **vástago poligonal (PSC), ISO 26623-1.**

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Precisión de concentricidad: $\leq 3 \mu\text{m}$

Longitud de voladizo medida A: 80 mm

Ø exterior D: 63 mm

Longitud L: 61 mm

Descripción técnica

Ø exterior D	63 mm
Longitud L	61 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm

Adaptador	SK 50
Norma asiento	DIN 69871
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Refrigeración interior	sí
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Tipo de producto	Adaptador de asiento

Accesorios

Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308660 50
Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 Adecuado para cono de gran inclinación 50 SK	308810 50
Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 Adecuado para cono de gran inclinación 50 SK	308812 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308760 50
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308620 50
Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308600 50
Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308640 50
Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308610 50
Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308720 50
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50
	308650 50

Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308700 50

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308790 50

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50

308740 50

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) Adecuado para cono de gran inclinación 50 SK

308820 50

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308795 50

Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50

308615 50

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50

308765 50

Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50

308605 50

Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 Adecuado para cono de gran inclinación 50 SK

308830 50