



## Martillo antirrebote con insertos de cobre Mango nogal negro, Cabeza de martillo-Ø: 24mm



### Datos de pedido

Número de pedido	754810 24
GTIN	7610733269617
Clase de artículo	73B

### Descripción

#### Ejecución:

Pieza central de acero resistente, con cono de inserción y tope para asiento de las bocas. Piezas de cobre.

Con mango de madera de nogal negro americano.

**Antirrebote** gracias a los pesos integrados en el cuerpo del martillo. Al levantar el martillo, los pesos se deslizan hacia abajo y contrarrestan el rebote.

#### Aplicación:

Para impactos precisos y fuertes o para impactos cuidadosos en los trabajos de montaje.

#### Pieza de repuesto:

En cuanto a insertos de recambio, ver n.º 754760.

En cuanto a mango de madera de nogal negro de recambio, ver n.º 754840.

### Descripción técnica

Material mango	Madera de nogal negro
Material carcasa	Acero
Ø cabeza de martillo	24 mm
Longitud de mango	265 mm
Longitud total	290 mm
Peso	0,34 kg
Longitud de cabeza con bocas	81 mm

Serie	PB 306 Cu
Material inserto	Cobre
antirrebote	sí
Tipo de producto	Martillo

---

## Accesorios

Boca de recambio de cobre plano Cabeza de martillo-Ø 24 mm	754760 24
--	-----------