



## Martillo antirrebote con insertos de cobre Mango Superglas, Cabeza de martillo-Ø: 32mm



### Datos de pedido

Número de pedido	754820 32
GTIN	7610733269655
Clase de artículo	73B

### Descripción

#### Ejecución:

Pieza central de acero resistente, con cono de inserción y tope para asiento de las bocas. Piezas de cobre.

Con mango casi irrompible de fibras de vidrio SUPERGLAS, empuñadura de plástico negro.

**Antirrebote** gracias a los pesos integrados en el cuerpo del martillo. Al levantar el martillo, los pesos se deslizan hacia abajo y contrarrestan el rebote.

#### Aplicación:

Para impactos precisos y fuertes o para impactos cuidadosos en los trabajos de montaje.

#### Pieza de repuesto:

En cuanto a insertos de recambio, ver n.º 754760.

### Descripción técnica

Longitud de cabeza con bocas	106 mm
Peso	0,85 kg
Ø cabeza de martillo	32 mm
Material mango	Fibra de vidrio
Material carcasa	Acero
Longitud de mango	295 mm
Longitud total	325 mm
Serie	PB 308 Cu

Material inserto	Cobre
antirrebote	sí
Tipo de producto	Martillo

---

## Accesorios

Boca de recambio de cobre plano Cabeza de martillo-Ø 32 mm	754760 32
--	-----------