



Destornillador para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentes ESD, Anchura de filo b: 6,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	660050 6,5
GTIN	7610733256112
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas y aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados. **Varilla** de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Punta negra. Filos escalonados planoparalelos con contacto de superficies en línea para una transmisión de par superior.

Mango de herramienta de plástico antiestático, **apto para ESD**.

Ventaja:

- **Filos aplanados planoparalelos con contacto de superficie en lugar de lineal para una transmisión del par superior.**
- **Sin efecto Cam-out.**
- **Filos perfectamente adecuados para ranuras de tornillo normalizadas y no normalizadas.**
- **El redondeamiento liso y sin rebabas del extremo del mango evita la fricción en la palma de la mano.**
- **Forma abombada, ergonómica, con superficie de agarre firme, agradable al contacto con la piel que garantiza un trabajo a prueba de fatiga y pares elevados.**
- **Protección desenrollado.**
- **Identificación con símbolo de salida y tamaño.**

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.

Descripción técnica

Nombre de cuchilla	4
Grosor de filo a	1 mm

Longitud total	245 mm
Longitud de cuchilla cortante	140 mm
Cuchilla continua	no
Punta de varilla	negro
Hexágono de confirmación	no
Anchura de filo b	6,5 mm
Serie	SwissGrip ESD
propiedad electrostática	EGB/ESD
Perfil de salida	Destornillador para ranuras
Versión de mango	redondo
Capuchón de golpe	no
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Superficie	níquelado y cromado
Tipo de producto	Destornilladores