



Destornillador para Phillips, con mango SwissGrip de 2 componentes ESD, Tamaño de ranura en cruz: 0



Datos de pedido

Número de pedido	667685 0
GTIN	7610733256020
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados. **Varilla** de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra. Mango de herramienta de plástico antiestático, **apto para ESD**.

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	60 mm
Longitud total	140 mm
Tamaño de ranura en cruz	0
Para Ø de tornillos	hasta 2 mm
Serie	SwissGrip ESD
propiedad electrostática	EGB/ESD
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Material mango	Polipropileno tenaz
Superficie	niquelado y cromado
Tipo de producto	Destornilladores

