

Garant
Cono de contracción térmica, HSK-E 40, de sujeción D1: 6mm

Datos de pedido

Número de pedido	308028 6
GTIN	4045197882202
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

- **Acero termoestable.**
- **Regulación de longitud de la herramienta incorporada, recorrido de ajuste 10 mm.**
- **Tam. 3 – 5 para metal duro, a partir de tam. 6 para HSS y MD.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Con RFID/perforación Ballufchip.**

GARANT: – Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Aplicación:

Para la sujeción de fresas y brocas con mango cilíndrico en la tolerancia h6. Adecuado para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, prolongación para cono de contracción térmica n.º 302410. – 302416. Aparatos de contracción n.º 354210 – 304755.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	60 mm
Ø de sujeción D ₁	6 mm
Ø exterior D	27 mm
Ø D ₂	21 mm
Adaptador	HSK-E 40
Norma asiento	DIN 69893

Norma asiento	ISO 12164-1
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica

Accesorios

Aparato de contracción Tipo SU1	354210 SU1
Disco para bobinaSU1 Para Ø de sujeción 6-12 mm	354240 6-12
Adaptador de refrigeración corto4,5° Para Ø de sujeción 6-9 mm	354235 6-9
Armario inferior	354290
Adaptador de refrigeración largo4,5° Para Ø de sujeción 6-9 mm	354236 6-9
Unidad de refrigeración Tipo CU1	354215 CU1