



Destornillador de 6 caras, recto, con mango SwissGrip de 2 componentes ESD, Hexagonal: 1,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	627630 1,5
GTIN	7610733269228
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados.

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

Mango de herramienta de plástico antiestático, **apto para ESD.**

Descripción técnica

Longitud total	147 mm
Hexágono	1,5 mm
Longitud de cuchilla cortante	70 mm
Serie	SwissGrip ESD
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Destornilladores