



Soporte de destornillador para puntas de 1/4 pulgada con imán, ESD, Longitud de cuchilla cortante: 30mm



Datos de pedido

Número de pedido	676658 30
GTIN	7610733269419
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con superficie agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de giro elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Asiento con potente imán permanente.

Mango con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel.

Mango de herramienta de plástico antiestático, **apto para ESD.**

Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.

Descripción técnica

Longitud total	135 mm
Longitud de cuchilla cortante	30 mm
Quality Dress	SwissGrip ESD
Asiento para puntas	D 6,3
propiedad electrostática	EGB/ESD
con mango de carraca	no
con mango telescópico	no
incl. puntas	no
Tipo de producto	Herramienta de puntas

