

Garant**Soporte reafilador, Tipo: 6-8****Datos de pedido**

Número de pedido	290398 6-8
GTIN	4045197882172
Clase de artículo	29K

Descripción**Ejecución:**

De aluminio, con mango hexagonal práctico para aplicación sencilla.

Aplicación:

Para el reafilado seguro y sencillo de insertos de corte con una piedra de rectificado.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 290336 – 290379.

Idóneo para:

Inserto de corte n.º 290360 – 290379: Tam. 6 – 8

Inserto de corte n.º 290336: Tam. 14; 17

Inserto de corte n.º 290346: Tam. 17

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	150 mm
L_1	50 mm
Soporte para plaquitas $\varnothing D_1$	15 mm
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles