

**Garant****Soporte reafilador, Tipo: 10-12****Datos de pedido**

Número de pedido	290398 10-12
GTIN	4045197882189
Clase de artículo	29K

**Descripción****Ejecución:**

De aluminio, con mango hexagonal práctico para aplicación sencilla.

**Aplicación:**

Para el reafilado seguro y sencillo de insertos de corte con una piedra de rectificado.

**Idóneo para:**

Insertos de corte n.º 290336 – 290379.

**Idóneo para:**

Inserto de corte n.º 290360 – 290379: Tam. 10 – 12

Inserto de corte n.º 290336: Tam. 19

Inserto de corte n.º 290346: Tam. 28

**Descripción técnica**

L <sub>1</sub>	50 mm
Longitud total L <sub>tot</sub>	150 mm
Soporte para plaquitas Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles