

**Garant****Soporte reafilador, Tipo: 14-16****Datos de pedido**

Número de pedido	290398 14-16
GTIN	4045197882196
Clase de artículo	29K

**Descripción****Ejecución:**

De aluminio, con mango hexagonal práctico para aplicación sencilla.

**Aplicación:**

Para el reafilado seguro y sencillo de insertos de corte con una piedra de rectificado.

**Idóneo para:**

Insertos de corte n.º 290336 – 290379.

**Idóneo para:**

Inserto de corte n.º 290360 – 290379: Tam. 14 – 16

Inserto de corte n.º 290336: Tam. 27

Inserto de corte n.º 290346: Tam. 37

**Descripción técnica**

Longitud total $L_{tot}$	150 mm
$L_1$	50 mm
Soporte para plaquitas $\varnothing D_1$	25 mm
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles