



Protector auditivo de cápsula Peltor™ LiteCom™



Datos de pedido

Número de pedido	097798
GTIN	4046719783694
Clase de artículo	04A

Descripción

Ejecución:

Headset de protección auditiva pasiva con radiotransmisor en las cápsulas. La tecnología de radiotransmisión de dos vías incorporada permite la comunicación con otros protectores auditivos de cápsula LiteCom™ y aparatos de radiotransmisión. El **micrófono de voz dinámico con supresión de ruido** facilita la comunicación en entornos ruidosos. Con el rendimiento máximo, el alcance es de hasta tres kilómetros. El headset trabaja con el estándar PMR 446 exento de declaración, por lo cual posee exactamente 8 canales en la gama de frecuencia de 446 Mhz. Los tres botones **facilitan el uso** incluso con guantes. **Transmisión controlada por voz (VOX)** sin manejo de botones y función de desconexión automática. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).

Combina protector auditivo, auriculares y micrófono.

Aplicación:

Para la comunicación en áreas de trabajo ruidosas.

Norma:

EN 352-1; EN 352-6

Suministro:

Incluye 2 pilas AA (alcalinas de manganeso) 081556 LR6.

Nota:

Juego de higiene en n.º 097767 tam. HY79.

Valor SNR (coeficiente de aislamiento): 32 dB(A)

Duración de funcionamiento: 20 h

Peso: 394 g

Descripción técnica

Valor SNR (coeficiente de aislamiento)	32 dB(A)
Duración de funcionamiento	20 h
Serie	Peltor™ LiteCom™
Cantidad de pilas contenidas	2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081556 LR6
Peso	394 g
Suministro de energía	con pilas
Norma	EN 352-1
Norma	EN 352-6
Tipo de producto	Protector auditivo de cápsula

Accesorios

Indicador de ruido NI100	097305
Caja de almacenamiento	096920
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081556 LR6
Kit de higiene Tipo HY79	097767 HY79