

**Limpiador abrasivo universal, 80×50×20 mm, Tipo: F****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 557660 F |
| GTIN | 4045197241771 |
| Clase de artículo | 52E |

Descripción**Ejecución:**

Bloque abrasivo flexible, mezclado completamente con grano abrasivo con aglomerado elástico (duración prolongada, posibilidad de consumir por completo). La composición porosa impide que el cuerpo abrasivo se atasque. Adecuado para rectificado en mojado y en seco. Resistente al agua y al aceite.

Modelo económico con corindón (A).

Aplicación:

Universal para **limpiar, pulir, alisar, deslustrar** y **rectificar todo tipo de materiales**.

Nota:

El agua, el petróleo, las pastas o aditivos similares **incrementan su efecto**.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Grado de finura | fino |
| Anchura | 50 mm |
| Altura | 20 mm |
| Longitud | 80 mm |
| Atributo del nombre de producto | 80×50×20 mm |

Tipo de producto

Bloque abrasivo

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado | | |
| Metal duro (MD) | adecuado | | |
| INOX | adecuado | | |
| Ti | adecuado | | |
| GG(G) | adecuado | | |
| CuZn | adecuado | | |
| Plástico, PRFV | adecuado | | |
| Madera | adecuado con restricciones | | |
| Piedra | adecuado | | |
| Barnices | adecuado | | |
| húmedo máximo | adecuado | | |
| seco | adecuado | | |