



## Surtido de puntas 50 piezas



### Datos de pedido

Número de pedido	675596
GTIN	4045197882356
Clase de artículo	62F

### Descripción

#### Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) variadas; 1 mango de acoplamiento rápido.

#### Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: 3 uds. tam. 1; 4 uds. tam. 2; 2 uds. tam. 3

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: 3 uds. tam. 1; 4 uds. tam. 2; 2 uds. tam. 3

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 4; 4,5; 5,5; 6,5

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: 1 ud. de cada tam. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior con espiga: Por cada 1 ud. de los tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: 1 ud. de cada tam. 2,5; 3; 4; 5; 6

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior, con cabeza esférica: 1 ud. de cada tam. 2,5; 3; 4; 5; 6

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para TRI-WING®: 1 ud. de cada tam. 2; 3; 4; 5

Adaptador para puntas: 1 ud. de cuadrado interior de 1/4 pulgada, asiento para puntas de 1/4 pulgada

Mango de acoplamiento rápido: 1 ud.

### Descripción técnica

Perfil de salida	TriWing
------------------	---------

Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador ranura
Tipo de producto	Herramienta de puntas