

**Garant**

## Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre con vástago Cono Morse, Vástago Cono Morse: 2



### Datos de pedido

Número de pedido	341122 2
GTIN	4045197880734
Clase de artículo	31K

### Descripción

#### Ejecución:

Portabrocas de tres garras **de alto rendimiento** en modelo de precisión. Alta precisión de concentricidad, sin llave, con autoamarre, fuerza de apriete elevada. Aflojamiento fácil a mano. Piezas sometidas a desgaste templadas e intercambiables.

- **El portabrocas y vástago Cono Morse forman una unidad.**
- **Alta precisión de concentricidad, estabilidad óptima.**
- **Cambio sencillo y rápido gracias al modelo corto, una ventaja para zonas de trabajo reducidas.**

#### Aplicación:

En taladradoras manuales y de columna, fresadoras, tornos, para enchufar en mangos enchufables n.º 342300 – 342850 o directamente en husillos de máquina.

#### Norma:

**DIN 238**

#### Nota:

El efecto de autoamarre actúa solo en el giro a la derecha.

### Descripción técnica

Gama de sujeción	1 - 13 mm
Ø exterior	50 mm
L <sub>1</sub> abierto	85 mm
L <sub>1</sub> cerrado	97,5 mm

Tipo de producto

Portabrocas sin llave