

Garant**Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre con vástago Cono Morse,
Vástago Cono Morse: 3****Datos de pedido**

Número de pedido	341122 3
GTIN	4045197880741
Clase de artículo	31K

Descripción**Ejecución:**

Portabrocas de tres garras **de alto rendimiento** en modelo de precisión. Alta precisión de concentricidad, sin llave, con autoamarre, fuerza de apriete elevada. Aflojamiento fácil a mano. Piezas sometidas a desgaste templadas e intercambiables.

- **El portabrocas y vástago Cono Morse forman una unidad.**
- **Alta precisión de concentricidad, estabilidad óptima.**
- **Cambio sencillo y rápido gracias al modelo corto, una ventaja para zonas de trabajo reducidas.**

Aplicación:

En taladradoras manuales y de columna, fresadoras, tornos, para enchufar en mangos enchufables n.º 342300 – 342850 o directamente en husillos de máquina.

Norma:**DIN 238****Nota:**

El efecto de autoamarre actúa solo en el giro a la derecha.

Descripción técnica

Ø exterior	50 mm
L ₁ cerrado	97,5 mm
Gama de sujeción	1 - 13 mm
L ₁ abierto	85 mm

Tipo de producto

Portabrocas sin llave